

Használati útmutató

Hordozható, hajtogatható, több szín-és fényerő módos lámpa

A termék részei és tartozékai

- Hordozható asztali lámpa
- Cserélhető szabványos 18650-es tölthető elem
- Micro USB kábel

A termék leírása

- Asztali hordozható, több irányban is hajtogatható LED lámpa 3 színmóddal, fényerő szabályzással, emlékező funkcióval.
- A lámpa 3 színmóddal rendelkezik: hidegfehér fény, melegfehér fény, középfehér fény.
- 5-100% között átmenetesen állíthatja a fényerejét minden színmódban. Az összes színmódban megjegyzi az egyénileg beállított fényerőt.
- Vezeték nélkül is használható, ezért hordozható: 8 órán keresztül képes folyamatosan világítani teljesen feltöltött állapotában.
- Hozzáadott micro USB kábelje segítségével tölthető és üzemeltethető hálózatról, laptopról, akár power bankról is. (Hálózati töltőfej nem jár hozzá).
- 2 irányban is fokozatmentesen hajtogatható: a lámpa tartója 120 fokban, a lámpatest 180 fokban.
- Nem forrósodik fel, szemben egy hagyományos lámpával. Bármikor bárki hozzáérhet a kezével még hosszas működés után is. Garántáltan nem éget meg, ezért kisgyermek szobájába is alkalmas!
- Mobiltelefon, tablet, könyv vagy tükör is elhelyezhető a lámpa alján az erre a célra kialakított ütközőnek támasztva (a felsorolt nekitámasztható eszközök nem tartozékai a lámpának).
- A tetején található akasztólyuk segítségével fel lehet akasztani különböző helyekre, ezért használható autószereléshez, kempingezéshez, sátorozáshoz.

Technikai paraméterek:

- Lámpatest méretei: 29,4 cm magas, 11,8 cm széles a lámpa alja, 14,4 cm a lámpa mélysége.
- Összesen 22 db LED: 11 db hidegfehér, 11 db melegfehér LED.
- Cserélhető szabványos 18650-es tölthető elemmel működik, illetve micro USB kábellel. (Mindkettő tartozéka a lámpának)

A termék élettartamának növelése érdekében betartandó szabályok

Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében betartandó szabályok

Az akkumulátort nem érdemes teljesen lemeríteni, mert az az idő előtti elhasználódásához vezethet. Amennyiben határozottan gyengül a lámpa fénye, úgy érdemes azt töltőre dugni.

A lámpa egészére vonatkozó követendő szabályok

- A termék anyagstruktúrájában elváltozást eredményezhetnek a nagy erővel történő mechanikai behatások, úgy mint az erős ütődés, súrlódás, elhajlítás, ezért ezek mellőzése ajánlott.
- A termék nem érintkezhet erősen savas vagy lúgos kémhatású anyagokkal, mert azok kémiai elváltozást eredményezhetnek a felületén.

Használati utasítás

- A hordozható asztali lámpa üzemeltethető az elem nélkül is USB-s töltőadapter segítségével villamoshálózatra dugva, vagy laptop-ra csatlakoztatva a micro-USB kábellel, és működtethető vezeték nélkül is feltöltött elemmel.
- Az elem feltöltéséhez helyezze be a mellékelt lila színű 18650-es akkumulátort az asztali lámpa elemtartójába, és a micro-USB kábellel csatlakoztassa az asztali lámpát egy USB-vel ellátott töltőadapterre a villamoshálózatra vagy egy laptop-hoz. Az elem körülbelül 8 órán keresztül képes folyamatosan világítani teljesen feltöltött állapotában.
- A lámpa bekapcsolásához gyengéden érintse meg a lámpa alján található bemélyedést.
- A 3 színmódot (melegfehér, hidegfehér, középfehér) a bekapcsoláshoz is használt bemélyedés rövid idejű megérintésével tudja váltogatni.
- A lámpa kikapcsolása ugyanezen bemélyedés megérintésével lehetséges, miután végigment mind a három színmódon.

Ügyfélszolgálati szolgáltatás, panaszügyintézés

Az alábbi elérhetőségeken tudja igénybe venni az ügyfélszolgálati szolgáltatásunkat. Ha kérdése vagy panasa van, forduljon hozzánk bátran, és igyekszünk segíteni!

E-mail cím: hello@zavio.hu

Telefonszám: +36 30 504 60 91 (Hétfő – Péntek, 10:00 – 17:00)